



## Перечень артикулов системы 3M™ PPS™

Короткий номер	Описание	Шт/Набор	Набор/Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
<b>Одноразовые стаканы, крышки и фильтром, колпачки (жесткий бачок в каждой коробке)</b>				
26024	26024 Набор PPS™ 2.0 Большой (стаканы - 850 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16024
26000	26000 Набор PPS™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16000
26026	26026 Набор PPS™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 125 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16026
26761	26761 Набор PPS™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 75 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50/75	1	16761
26112	26112 Набор PPS™ 2.0 Миди (стаканы - 400 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16112
26114	26114 Набор PPS™ 2.0 Мини (стаканы - 200 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16114

Короткий номер	Описание	Шт/Набор	Набор/Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
<b>Жесткие бачки</b>				
26023	26023 PPS™ 2.0 Бачок смесительный большой (850 мл)	1	4	16023
26001	26001 PPS™ 2.0 Бачок смесительный стандарт (650 мл)	1	4	16001
26122	26122 PPS™ 2.0 Бачок смесительный миди (400 мл)	1	4	16122
26115	26115 PPS™ 2.0 Бачок смесительный мини (200 мл)	1	4	16115

Короткий номер	Описание	Шт/Набор	Набор/Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
<b>Насадки для покрасочного пистолета 3M™ Accuspray™</b>				
26614	26614 Насадки 3M™ Accuspray™ для PPS™ 2.0, оранжевые, 1,4 мм	4	6	16612
26618	26618 Насадки 3M™ Accuspray™ для PPS™ 2.0, прозрачные, 1,8 мм	4	6	16611
26620	26620 Насадки 3M™ Accuspray™ для PPS™ 2.0, красные, 2,0 мм	4	6	16609

Короткий номер	Описание	Шт/Набор	Набор/Упаковка
<b>Переходники для системы PPS™ 2.0</b>			
26032	26032 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Anest Iwata, Pro-Tek, Sata - Тип 2	10	1
26033	26033 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss - Тип 3	10	1
20634	20634 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss - Тип 4	10	1
26035	26035 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sata - Тип 5	10	1
26036	26036 PPS™ 2.0 Переходник к окрас.пист.: AirGanza, Anestiwata, Kremlin, Eminent, Optima, Pilot - Тип 6	10	1
26039	26039 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sata - Тип 9	10	1
26044	26044 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss Sri-Mini - Тип 14	10	1
20480	20480 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Iwata - Тип 31	10	1
20458	20458 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sagola - Тип 32	10	1
20573A	20573A PPS™ 2.0 Переходник для окрасочного пистолета: Sata QCC 2000, 3000 - Тип 40	10	1
20587	20587 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочному пистолету: MiniSata - Тип 41	10	1
20677	20677 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Iwata - Тип 43	10	1




108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш.,  
22-й км, домовл. 6, стр. 1  
Тел.: +7(495) 784 7474  
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
www.3MRussia.ru  
www.3mrussia.ru/aad

3M, логотип 3M, 3M Perfect-it® III являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».

©3M 2019. Все права защищены.



**3M** Наука,  
Воплощенная в жизнь™



Следующее поколение системы 3M™ PPS™

**3M™ PPS™ 2.0 –  
Новая грань Вашей  
продуктивности**

## Новое поколение системы 3M™ PPS™ 2.0

### 6 ключевых изменений: от соединения до стакана



- ① **Новый широкий переходник с 4 точками крепления к крышке.**  
Обеспечивает максимальную стабильность во время распыления. Легко очищается.
- ② **Крышка со встроенной системой фиксации в четверть оборота.**  
Гарантирует плотное соединение. Меньшее количество элементов для сборки.
- ③ **Фильтр по всей площади крышки.** Дополнительное количество покрытия под фильтром улучшает поток и равномерность распыления.
- ④ **Новый бачок в каждом наборе.** Возможность применять чистый бачок с каждой покраской. Наличие мерной шкалы и шкалы для смешивания позволяет сэкономить на смешивательных емкостях.
- ⑤ **Боковое отверстие.** Обеспечивает возможность пополнять стакан, при этом крышка и стакан остаются чистыми. Позволяет визуально контролировать уровень материала.
- ⑥ **Колпачок большого диаметра.** Обеспечивает устойчивость стакана в перевернутом состоянии. Фильтр остается влажным и не требует замены в процессе работы.

## 7 простых шагов к идеальной покраске!

- ① Вставьте одноразовый стакан в жесткий бачок.
- ② Смешайте краску внутри стакана, находящегося в чашке (нет необходимости дополнительно использовать ёмкость для смешивания)
- ③ Наденьте крышку с фильтром на бачок таким образом, чтобы фиксатор черного цвета был вровень с боковым отверстием. Нажмите и поверните для блокировки.
- ④ Выберите подходящий переходник для Вашего покрасочного пистолета. Установите переходник в посадочное отверстие на крышке, нажмите и поверните до полной фиксации.
- ⑤ После окончания работы, отсоедините подачу воздуха, переверните пистолет и выжмите курок, чтобы остатки покрытия попали в стакан.
- ⑥ Используйте колпачок 3M™ PPS™ 2.0 для хранения и защиты неиспользуемого покрытия.
- ⑦ Ознакомьтесь с паспортом безопасности лкм для получения дополнительной информации по использованию и утилизации в соответствии с локальными требованиями.

